


E2M250



MultiViewBox (Çoklu izleme kutusu)

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Ürün özellikleri

Görüntü çözünürlüğü [px] 680 x 480

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...32 DC

Akım tüketimi [mA] < 770

Aşırı gerilim koruması evet

İzleme aralığı

Görüntü çözünürlüğü [px] 680 x 480

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox (Çoklu izleme kutusu)

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...125
Depo nemi	[%]	< 75; (bağıl nem)
Raf ömrü	[MON]	24
Koruma		IP 67; (ISO 20653)

Testler / Onaylar

EMC	DIN EN 61000-6-4	endüstriyel ortamlarda
	DIN EN 61000-6-2	endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı		50 g
Titreşim dayanımı	Frekans aralığı 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	1569,5
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1,4401 / 316)

Aksesuarlar

Parçalar		Koruma kapakları
----------	--	------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - ..C4

Soketli: 4 x M16; kodlama: A




1	koaksiyel kablo merkez teli video sinyali
2	koaksiyel ekran Video GND
3	U+
4	0 V

MultiViewBox (Çoklu izleme kutusu)

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Elektriksel bağlantı - INPUT

Soketli: 1 x M16; kodlama: A



1	U+
2	0 V
3	Giriş 1
4	Giriş 2
5	Giriş 3
6	Giriş 4
7	kullanılmıyor
8	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - OUTPUT

Soketli: 1 x M16; kodlama: A



1	koaksiyel kablo merkez teli video sinyali
2	koaksiyel ekran Video GND
3	kullanılmıyor
4	kullanılmıyor