


E2M252



Kablolanabilir soket

WIRABLE SOCKET M16 8P



Uygulama

Dizayn MultiViewBox bağlantısı için E2M250

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 60 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -45...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 36,9

Malzemeler Gövde: çinko döküm; Conta: PBT

Somun malzemesi çinko döküm

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens:

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M16, düz; Kitleme: çinko döküm