


Proses sensörleri için kaynak adaptörü

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



- 1 Sıkıştırma vidası
2 Sıkıştırma halkası
3 Kaynaklı burç

EC 1935/2004 

Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için Ø 6 mm
Montaj	Sıkı malı bağlantı
Dayanma basıncı [bar]	10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...150
------------------------	-----------

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	56,1
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma halkası: PEEK
Sıkıştırma torku [Nm]	< 10
Sensör bağlantısı	Ø 6 mm
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 25 mm

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------