


Basınç sensörleri için öğretme butonu

TEACH BUTTON



Uygulama		
Dizayn		sensörler için PM1xxx
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	20...30 DC
Çıkışlar		
Maks. Yük	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	2927
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	227
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Açıklamalar		
Açıklamalar		Eğer bir öğretme butonu bağlı ise, IO-Link haberleşmesi mümkün değildir.
Paket miktarı		1 adet


Basınç sensörleri için öğretme butonu

TEACH BUTTON

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,9 m, PUR; Maksimum kablo uzunluğu: 30 m; sensör ve öğretme butonu arasında

Bağlantı



- | | |
|------|---------------------------------|
| 1 | 2-telli çalışma |
| 2 | 3-telli çalışma |
| OUT2 | 4...20 mA |
| | Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre |