


E30436



Valf soketli ara kablo

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	66,7
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	FKM

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Valf soketli ara kablo

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x A DIN tipli valf, düz; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,4 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
GN/YE = yeşil/sarı

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

