


Kablolanabilir valf konektörü

VALVE PLUG TYPE A



1 Conta



Uygulama

Sistem	Silikonsuz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 45 AC / < 70 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...125
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	32,3
Boyutlar [mm]	41 x 27 x 30
Malzemeler	PA; FKM
Kalıp-gövde malzemesi	PA

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E30447



Kablolanabilir valf konektörü


VALVE PLUG TYPE A

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm



Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipi valf soketi , dirsek; Kalıplı gövde: PA