


Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 Sıkıştırma vidası
2 Sıkıştırma halkası
3 Adaptör

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Uygulama

Uygulama	hijyenik sistemler
Montaj	Sıkmalı bağlantı
Tavsiye edilen akışkanlar	Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar
Dayanma basıncı [bar]	10
Düz montaj	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...150
------------------------	-----------

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	102,8
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma halkası: PEEK
Sıkıştırma torku [Nm]	< 10
Sensör bağlantısı	Ø 6 mm
Proses bağlantısı	dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi

E30144



Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Islak parçaların yüzey
karakteristikleri Ra / Rz

Ra: < 0,8

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet