


Proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 O-Ring için oluk DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Uygulama

Dizayn	borular için DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Dayanma basıncı [bar]	40

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Standart	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	399
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı	Boru bağlantı parçası DN40 DIN 11864-1-A-BS
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H3

E33408



Proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Aksesuarlar

Parçalar

O-Ring:, FKM

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet