


Konik yüzüklü bağlantı parçası

PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0



Uygulama

Montaj	Konik yüzüklü bağlantı parçası
Dayanma basıncı [bar]	50

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	34,6
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	Ø 6 mm
Proses bağlantısı	dişli bağlantı M12 x 1

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------