


Tri-Kelepçe proses adaptörü

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	16
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için)	[bar]	16

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	140
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı		G 1 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)		H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------