


Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	40
-----------------	-------	----

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	283,5
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensör bağlantısı	G 1 sızdırmazlık konisi	
Proses bağlantısı	Rakor bağlantı DN40 (1,5") DIN 11851	

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------