


Varivent proses adaptörü

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 25

Testler / Onaylar

Basınçlı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	649
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı	G 1 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------