


Tri-Kelepçe proses adaptörü

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Kenar contası

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	16
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için)	[bar]	16

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	231
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensör bağlantısı	G 1 iç dış Aseptoflex Vario	
Proses bağlantısı	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Sızdırmazlık	metalden metale	
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4	

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------