


SMS boru bağlantısı proses adaptörü

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Kenar contası

EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 25

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi

PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.

Güvenlik talimatları

Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 267

Malzeme (ıslak parçalar)

paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4

Sensör bağlantısı

G 1 iç dış Aseptoflex Vario

Proses bağlantısı

SMS boru bağlantısı DN50 (2")

Sızdırmazlık

metalden metale

Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)

H4

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet