


Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	40
-----------------	-------	----

Testler / Onaylar

Basınçlı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 3/4
Proses bağlantısı	Rakor bağlantı DN40 (1,5") DIN 11851
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------