

Tri-Kelepçe proses adaptörü


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E33701

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir



- 1 Aseptoflex dış
2 Aseptoflex contalama kenarı

EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 16

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	127
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	Aseptoflex
Proses bağlantısı	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------