

Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E33713

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir



- 1 Aseptoflex dış
2 Aseptoflex contalama kenarı

EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 25

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.

Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 349,5

Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Sensör bağlantısı Aseptoflex

Proses bağlantısı Rakor bağlantı DN50 (2") DIN 11851

Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,4 / 4

Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H4

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet