

SMS boru bağlantısı proses adaptörü


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E33731

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir



- 1 Aseptoflex dış
2 Aseptoflex contalama kenarı

EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 40

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	167,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	Aseptoflex
Proses bağlantısı	SMS boru bağlantısı DN40 (1,5")
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------