


Proses sensörleri için montaj adaptörü

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Aseptoflex dış
2 Aseptoflex contalama kenarı

Uygulama

Montaj	O-Ring ile
Dayanma basıncı [bar]	16

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Montaj şekli	O-Ring ile
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	Aseptoflex
Proses bağlantısı	Clamp DN25
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------