

Proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E33302

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir



1 Aseptoflex dış

EC 1935/2004 FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 25

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi

PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.

Güvenlik talimatları

Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 224,5

Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM

Sensör bağlantısı Aseptoflex

Proses bağlantısı Boru bağlantı parçası DN40 DIN 11864-1-A-BS

Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz 0,4 / 4

Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) H4

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet