


Proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Aseptoflex diş

EC 1935/2004

Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	25
-----------------	-------	----

Testler / Onaylar

Basınçlı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	328,4
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı		Aseptoflex
Proses bağlantısı		Boru bağlantı parçası DN50 DIN 11864-1-A-BS
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz		0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)		H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------