


Proses adaptörü Kelepçe DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Aseptoflex diş
2 Aseptoflex contalama kenarı

EC 1935/2004 FCM FDA

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 40

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	234,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	Aseptoflex
Proses bağlantısı	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,4 / 4
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------