


Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 conta kanalı

EC 1935/2004 

Uygulama

Dayanma basıncı [bar] 40

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	134
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı	G 1 iç dış Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı	Rakor bağlantı DN32 (1,25") DIN 11851
Sızdırmazlık	Conta
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
	sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------