


Varivent proses adaptörü

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Uygulama

Dayanma basıncı	[bar]	25
-----------------	-------	----

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	226
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensör bağlantısı	G 1 iç diş Aseptoflex Vario	
Proses bağlantısı	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Sızdırmazlık	Conta	
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4	

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
	sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------