


T-parça

T-ADAPT G1 DN15



1 Aseptoflex Vario
2 conta kanalı

EC 1935/2004 

Uygulama

Dayanma basıncı [bar]	25
Basınç değerlendirme notu	sensör - adaptör bağlantısı için

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	273,5
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı	G 1 Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 19 mm
Sızdırmazlık	Conta

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------