


Proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 Sızıntı deliği



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Uygulama

Dizayn	ISO borular için (B serisi)
Dayanma basıncı [bar]	40

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	142
Montaj şekli	ISO borular için (B serisi)
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı	G 1 iç diş Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı	Boru bağlantı parçası DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Sızdırmazlık	Conta
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
	sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------