


Proses adaptörü Kelepçe DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 Sızıntı deliği



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Uygulama

Dizayn	sızıntı delikli
Dayanma basıncı [bar]	25

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	380,5
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı	G 1 iç dış Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
Sızdırmazlık	Conta

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
	sızdırmazlık halkası: 1, PEEK, FDA uyumlu, E30124

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------