




Universal proses adaptörü

ADAPT UNI RD52



- 1 O-Ring 30x2 FKM
- 2 Sızıntı deliği
- 3 conta kanalı O-Halka için 24x2
- 4 O-Ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Uygulama

Dizayn

için aksesuarlar, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Dayanma basıncı

[bar]

16

Testler / Onaylar

Basınçlı ekipman direktifi

PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.

Güvenlik talimatları

Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.



Universal proses adaptörü

ADAPT UNI RD52

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	390,1
Malzeme (ıslak parçalar)	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4
Sensör bağlantısı	G 1 Aseptoflex Vario
Proses bağlantısı	universal proses adaptörü Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Sızdırmazlık	Conta
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre)	H4
Aksesuarlar	
Parçalar	O-Ring: 24 x 2, EPDM, FDA uyumlu, E30054
	O-Ring: 30 x 2, FKM
	O-Ring: 36 x 3, EPDM, FDA uyumlu
Aksesuarlar (Opsiyonel)	O-Ring: 24 x 2, FKM, FDA uyumlu, E30123
	sızdırmazlık halkası, PEEK, FDA uyumlu, E30124
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet