


E35020



Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL D10/G1/2/L=200



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 200 mm
Dayanma basıncı [bar]	16

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L [mm]	182
----------------------	-----

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	161,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 1/2 Ø 10 mm
Proses bağlantısı	G 1/2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------