


# E35050



## Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



### Uygulama

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Dizayn                | Sıcaklık sensörleri için EL = 500 mm |
| Dayanma basıncı [bar] | 16                                   |

### Ölçüm / ayar aralığı

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Prob uzunluğu L [mm] | 482 |
|----------------------|-----|

### Mekanik özellikleri

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]       | 271                             |
| Malzemeler        | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
| Sensör bağlantısı | G 1/2 Ø 10 mm                   |
| Proses bağlantısı | G 1/2                           |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|