


Fiber optik karşılıklı sensör

FIBRE OPTIC 2M



Uygulama

Dizayn

kızılötesi sıcaklık sensörlerine bağlantı TWxx11

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...250

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

162,8

Fiber optik bağlantı

1/4"-36UNS-2A

Algılama ucu çeşidi

düz

Boy

[mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

120

Fiber düzeni



Fiber malzemesi

kuvars / kuvars

Fiber başı malzemesi

CuNiZn

Fiber kılıfı malzemesi

paslanmaz çelik

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet