


Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli

WELDING THERMOWELL G1/2



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm
Dayanma basıncı [bar]	100

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L [mm]	73
----------------------	----

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	315,7
Boyutlar [mm]	Ø 10
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	G 1/2
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 30 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	< 0,6 / -

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------