


Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 50 mm
Dayanma basıncı [bar]	300

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	159,3
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 6 mm
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 34 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL [mm]	49
Delik uzunluğu BL [mm]	87

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------