




Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified 



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm
Dayanma basıncı [bar]	300

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	171,5
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı		G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 6 mm
Proses bağlantısı		Kaynaklı adaptör Ø 34 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz		≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL	[mm]	99
Delik uzunluğu BL	[mm]	137

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------