




Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 350 mm
Dayanma basıncı [bar]	400

Doğruluk / sapma

Maks. izin verilebilir akış hızı [m/s]	13
--	----

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1577,5
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 38,1 mm
Montaj uzunluğu EL [mm]	267
Delik uzunluğu BL [mm]	304,8

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------