


E37521



Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Tested

Uygulama

Dizayn

Sıcaklık sensörleri için EL = 150 mm

Dayanma basıncı [bar]

16

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

197,5

Malzemeler

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Sensör bağlantısı

G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 6 mm

Proses bağlantısı

G 1/2

Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz

≤ 0,6 / -

Montaj uzunluğu EL [mm]

118

Delik uzunluğu BL [mm]

187

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet