


E37610



Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm
Dayanma basıncı [bar]	100
Basınç değerlendirme notu	< 250 °C

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	130,7
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	G 1/2 Ø 6 mm
Proses bağlantısı	G 1/2
Montaj uzunluğu EL [mm]	74
Delik uzunluğu BL [mm]	100

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------