


E37650



Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 300 mm
Dayanma basıncı [bar]	100
Basınç değerlendirme notu	< 250 °C

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	185,8
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	G 1/2 Ø 6 mm
Proses bağlantısı	G 1/2
Montaj uzunluğu EL [mm]	274
Delik uzunluğu BL [mm]	300

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------