


Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 150 mm
Dayanma basıncı [bar]	100
Basınç değerlendirme notu	< 250 °C

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	104,3
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	G 1/4 Ø 6 mm
Proses bağlantısı	G 1/4
Montaj uzunluğu EL [mm]	124
Delik uzunluğu BL [mm]	150

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------