


Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 300 mm
Dayanma basıncı [bar]	25

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	500,5
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun
Proses bağlantısı		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz		≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL	[mm]	191
Delik uzunluğu BL	[mm]	228,6

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------