


Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 350 mm
Dayanma basıncı [bar]	25

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	653
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun
Proses bağlantısı	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL [mm]	267
Delik uzunluğu BL [mm]	304,8

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------