


Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 100 mm
Dayanma basıncı [bar]	25

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	296,2
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun
Proses bağlantısı	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL [mm]	64
Delik uzunluğu BL [mm]	101,6

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------