


Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=230



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified 



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 300 mm
Dayanma basıncı [bar]	25

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	545
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun
Proses bağlantısı		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz		≤ 0,6 / -
Montaj uzunluğu EL	[mm]	191
Delik uzunluğu BL	[mm]	228,6

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------