


## Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300



## Uygulama

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Dizayn                | Sıcaklık sensörleri için EL = 350 mm |
| Dayanma basıncı [bar] | 400                                  |

## Doğruluk / sapma

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Maks. izin verilebilir akış hızı [m/s] | 6 |
|----------------------------------------|---|

## Mekanik özellikleri

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Ağırlık [g]             | 461,5                                       |
| Malzemeler              | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)             |
| Sensör bağlantısı       | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 ve 1/2" NPT için uygun |
| Proses bağlantısı       | 1/2" NPT                                    |
| Montaj uzunluğu EL [mm] | 277                                         |
| Delik uzunluğu BL [mm]  | 304,8                                       |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|