


E38515



Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 83 mm
Dayanma basıncı [bar]	16

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	97
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm]	20
Sensör bağlantısı	G 3/8 iç dış Ø 3 mm
Proses bağlantısı	G 1/2
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	< 0,4 / -
Montaj uzunluğu EL [mm]	30
Delik uzunluğu BL [mm]	83

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------