


Sıcaklık sensörü için termo tüp

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 83 mm
Dayanma basıncı [bar]	25

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	70
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 3/8 iç dış Ø 3 mm
Proses bağlantısı	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	< 0,4 / -
Montaj uzunluğu EL [mm]	38
Delik uzunluğu BL [mm]	83

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------