


Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA



Uygulama

Dizayn

Sıcaklık sensörleri için EL = 83 mm

Dayanma basıncı [bar]

160

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

58,3

Malzemeler

paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)

Sensör bağlantısı

G 3/8 iç dış Ø 3 mm

Proses bağlantısı

Kaynaklı adaptör Ø 12 mm

Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz

< 0,4 / -

Montaj uzunluğu EL [mm]

70

Delik uzunluğu BL [mm]

83

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet