


E40434



Küçük hacimsel akış miktarları için proses adaptörü

FLOW ADAPT



Uygulama	
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Montaj	G1/8A iç erkek dişli bağlantı ile, herhangi bir montaj pozisyonunda; (SA5)
Ortam sıcaklığı	[°C] 0...80
Dayanma basıncı	[bar] 100
Ölçüm / ayar aralığı	
Akış aralığı	[ml/min] 2...150
Mekanik özellikleri	
Ağırlık	[g] 212,7
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	M12 x 1
Proses bağlantısı	G 1/8
Aksesuarlar	
Parçalar	Mühürleme: 1, U-seal
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Adaptör: ≤ 30 bar, E40101 Adaptör: ≤ 300 bar, E40236
Açıklamalar	
Açıklamalar	Yalnızca akış sensörünün bağlı çalışma modu ile birlikte kullanılabilir.
Paket miktarı	1 adet