


Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça

T-PIECE QL22-18-22/VA



Uygulama

Dizayn	sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5
Uygulama	endüstriyel uygulamalar için
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	160

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	385,5
Montaj şekli	Öneri: çelik borular 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Sensör bağlantısı	M26 x 1,5
Proses bağlantısı	Ø 22 mm

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Adaptör: 1 x M18 x 1,5, akış sensörlerinin direkt bağlantısı için, E40104
-------------------------	---

Açıklamalar

Açıklamalar	Uygulamaya uygun ve uygulama için onaylanmış bir yağlama macunu kullanın Konik halkalı bağlantı parçalarının kurulumu ile ilgili notları da gözden geçirin
Paket miktarı	1 adet