


## Konik yüzüklü bağlantı parçalı T-parça

T-PIECE QL22-18-22/MS



## Uygulama

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Dizayn                | sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için M26x1,5 |
| Uygulama              | endüstriyel uygulamalar için                           |
| Ortam                 | Sıvılar ve gazlar                                      |
| Dayanma basıncı [bar] | 160                                                    |

## Testler / Onaylar

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basıncılı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
| Güvenlik talimatları        | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.                                   |

## Mekanik özellikleri

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Ağırlık [g]       | 378,2                                           |
| Montaj şekli      | Öneri: çelik borular 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
| Malzemeler        | pirinç (2.0401)                                 |
| Sensör bağlantısı | M26 x 1,5                                       |
| Proses bağlantısı | Ø 22 mm                                         |

## Aksesuarlar

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Adaptör: 1 x M18 x 1,5, akış sensörlerinin direkt bağlantısı için, E40104 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|